



**CNMG 120408, Rūšis: PDL010**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120408 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožliaraužis: AH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

**Techninis aprašymas**

Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,5 mm

Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	PDL010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Drožlialaužis	AH
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui