

REGO-FIX▲**ER 32 cangė secuRgrip apsauga nuo iškritimo, Užveržimo Ø d: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309422 16
GTIN	2050002050051
Produktų klasė	33B

Aprašymas**Modelis:**

Cangės su secuRgrip® užveržimo angoje yra sriegis. Įstačius srieginį įdėklą į frezos HB paviršių (Weldon), kombinuotą frezą + sriegio įdėklą galima įsukti į cangę, taip išvengiant įrankio iškritimo.

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apytikslį ilgį galima nustatyti naudojant integruotą varžtą cangės apačioje.

Aprašymas:

Apdirbant brangius ruošinius, Jūs gaunate tik vieną galimybę juos tinkamai ištaisyti. Ilgio pokyčiai dėl įrankio ištraukimo gali pažeisti ruošinį. ER-secuRgrip cangės užtikrina patikimą tvirtinimą frezavimo metu.

Privalumai:

- **Patikimas procesas – 100% įrankių ištraukimo apsauga.**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.**
- **Vibraciją slopinanti cangė.**
- **Visiškas lankstumas dėl ER cangių sistemos.**
- **Paprasta ir aišku naudoti – nereikia keisti cangės.**

Paskirtis:

Naudojant secuRgrip® sistemą, standartinė cangė tampa cangė su ištraukiama apsauga su visais lankščios ER sistemos pranašumais.

Pirmiausia cangė užspaudžiama į tvirtinimo veržlę. Tada įsukite frezą iki norimo ilgio (jei tai dar nebuvo padaryta iš anksto, lengvai užmaukite ilgio reguliavimo varžtą ant frezos).

Tinka:

Visos kietmetalinės frezos su standartiniu Weldon paviršiumi.

Priedai pasirinktinai:

Srieginis įdėklas Nr. 309426.

Pastaba:

Užspauskite tik nominalųjį skersmenį. Atkreipkite dėmesį į tinkamą cangės laikiklį: naudojant, pvz., itin trumpą užspaudimo griebtuvą, jei reikia, nuimkite ilgio kompensavimo poveržlę, esančią cangės apačioje.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo \varnothing d	16 mm
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tipas	su apsauga nuo ištraukimo
Išorinis \varnothing D	33 mm
Bendras ilgis L	50,4 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė