

REGO-FIX▲**ER 40 cangė secuRgrip apsauga nuo iškritimo, Užveržimo Ø d: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309423 16 |
| GTIN | 2050002050068 |
| Produktų klasė | 33B |

Aprašymas**Modelis:**

Cangės su secuRgrip® užveržimo angoje yra sriegis. Įstačius srieginį įdėklą į frezos HB paviršių (Weldon), kombinuotą frezą + sriegio įdėklą galima įsukti į cangę, taip išvengiant įrankio iškritimo.

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apytikslį ilgį galima nustatyti naudojant integruotą varžtą cangės apačioje.

Aprašymas:

Apdirbant brangius ruošinius, Jūs gaunate tik vieną galimybę juos tinkamai ištaisyti. Ilgio pokyčiai dėl įrankio ištraukimo gali pažeisti ruošinį. ER-secuRgrip cangės užtikrina patikimą tvirtinimą frezavimo metu.

Privalumai:

- **Patikimas procesas – 100% įrankių ištraukimo apsauga.**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.**
- **Vibraciją slopinanti cangė.**
- **Visiškas lankstumas dėl ER sistemos.**
- **Paprasta ir aišku naudoti – nereikia keisti cangės.**

Paskirtis:

Naudojant secuRgrip® sistemą, standartinė cangė tampa cangė su ištraukiama apsauga su visais lankščios ER sistemos pranašumais.

Pirmiausia cangė užspaudžiama į tvirtinimo veržlę. Tada įsukite frezą iki norimo ilgio (jei tai dar nebuvo padaryta iš anksto, lengvai užmaukite ilgio reguliavimo varžtą ant frezos).

Tinka:

Visos kietmetalinės frezos su standartiniu Weldon paviršiumi.

Priedai pasirinktinai:

Srieginis įdėklas Nr. 309426.

Pastaba:

Užspauskite tik nominalųjį skersmenį. Atkreipkite dėmesį į tinkamą cangės laikiklį: naudojant, pvz., itin trumpą užspaudimo griebtuvą, jei reikia, nuimkite ilgio kompensavimo poveržlę, esančią cangės apačioje.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Nominalus užveržimo \varnothing d | 16 mm |
| Norma | ISO 15488-B |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Tipas | su apsauga nuo ištraukimo |
| Išorinis \varnothing D | 41 mm |
| Bendras ilgis L | 57,5 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |