

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214857 125/12
GTIN	4045197553492
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais.

**Paskirtis:**

Itin aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Prie  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p \max}$  iki 6 mm sumažinti.

**Tiksliai 90° kampams prašome pasirinkti  $a_p = 8$  mm.**

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
------------------------	-------

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 1205..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833