

Garant**VHM universali freza 60°, be dangos, Ø e8 DC: 4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208068 4
GTIN	4062406538156
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:**Tolerancija:** viršūnės kampas $\pm 1^\circ$.**Paskirtis:**

- Gilinimas
- Nusklembimas

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,02 mm
Nuožulų freza	30 laipsniai
Bendras ilgis L	57 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	11 mm
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	6 mm
Kampų nuožulos kampas	30 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

