

Garant**DCGW 04T001, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265426 G
GTIN	4062406545802
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Kampo spindulys: 0,1 mm

Kietlydinys: BU7220

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,12 mmPastūma f : 0,04 - 0,12 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min

Pjovimo briaunų forma: G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,1 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo briaunų forma	G
Ašmenys	CBN
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Kietlydinys	BU7220
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepetraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		