

Garant

GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/14mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214857 160/14
GTIN	4045197553508
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais. Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Itin aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Prie $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p \max}$ iki 6 mm sumažinti.

Tiksliai 90° kampams prašome pasirinkti $a_p = 8$ mm.

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 1205..
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	14
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP