

**BDMT 170408 ER-N4, PR1225, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227671 ST1400
GTIN	4960664609550
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Frezos komplektuojamos vienodu skaičiumi N3 ir N4 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio. Rekomenduojamos apdirbimo vertės  $a_e = 0,3 \times D$ .  
Kampo spindulys: 0,8 mm  
Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,09–0,16 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,09–0,16 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408 ER-N4
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		