

Garant

Varomasis įrankis, ašinis, VX3, Tipas: 30-VX3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319964 30-VX3
GTIN	4067263239857
Produktų klasė	31W

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** revolveriu ir pavaros mova **DIN 5480** arba staklėse su **BMT revolveriu** su pavaros mova **DIN 1809**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine / vidine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij.

Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. Modelis – su vidine veržle. Skirta naudoti ir su diskinės, ir su žvaigždės formos revolverinėmis galvutėmis. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.**
- **Perduodami dideli sukio momentai.**
- **100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Kai kurie „Emco“, „Harding“, „Monforts“, „Scherer“ ir kt. su DIN 5480 arba BMT revolverine galvute su DIN 1809.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvarei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiai (su vidiniu aušinimu) galima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometrinio įrankiu (maks. 6 Nm).**
- **Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritiniu guoliu.**

Techninis aprašymas

x ₁	79 mm
b ₁	68 mm
maksimalus slėgis	70 bar
x ₂	58,5 mm
x	75 mm
Aušinimas	išorin.
Įrankio užspaudimas	VX3
Laikiklis	VX3
VDI dydis	30
Produkto rūšis	Varomieji įrankiai