

**Garant**
**GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	ANGX10T308ZE.R
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	8,4 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	30 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	2,39 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_2$	13 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza