



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %). Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis). Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui. Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo. Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi. Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau.

Tiekimo sudėtis:

30 dalių priedų rinkinys, siurbimo įtaisas ir L-BOXX. 30 atsarginių dalių komplektą sudaro: 1 E-Cut Long-Life pjūklas (10 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro pjūklas (32 mm), 1 HM pjūklas (Ø 75), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota šlifavimo plokštė, po 1 perforuotą šlifavimo diską (K60, K80, K120), K180).

Techninis aprašymas

Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 1,7 laipsniai
Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min ⁻¹
Svoris	1,4 kg

Naudojama galia	350 W
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Starlock, Starlock Plus
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	MM 500 PLUS TOP
Laido ilgis	5 m
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Osciliatorius