

Garant

GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213056 25/4 |
| GTIN | 4062406566586 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta **mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniai darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Ø D ₃ | 19 mm |
| Ø D ₁ h ₆ | 12,5 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max} | 17,4 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 25 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min} | 44 mm |
| Serija | Power Q |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p | 1 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Nuožulos kampas α_{\max} | 1,15 laipsniai |
| Tvirtinimo sriegis M | M12 |
| $\varnothing D_2$ | 21 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Bendras ilgis L_{viso} | 35 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| Pjovimo technika | HPC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |