



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %). Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis). Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui. Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo. Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi. Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.

Tiekimo sudėtis:

1x universalus E-Cut pjūklo diskas (44 mm), L-BOXX lagaminas.

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	StarlockMax
Naudojama galia	450 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	MM 700 MAX
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 2,0 laipsniai

Svoris	1,6 kg
Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min ⁻¹
Laido ilgis	5 m
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Osciliatorius