

Garant
Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 10Mmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	192605 10M
GTIN	4067263290858
Produktų klasė	11W

Aprašymas
Modelis:

Dyd. 6M - 25M – **MID freza**. Konstrukciniai matmenys pagal **gamyklinius standartus, nuo** DIN 844 **trumpų** iki DIN844 **ilgų**.

Frezos briaunos su iššlifuotiis drožialaužiais grioveliais. Frezos dantis galima pagalšti nekeičiant profilio.

Speciali pjovimo briaunos geometrija vertikaliai įsigilinimui ir kintamo žingsnio dantys.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	35 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Dantų skaičius Z	4
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,014 mm
Bendras ilgis L	84 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	781 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	29 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	14 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	46 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	90 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		