

**Kibus šlifavimo diskas 237AA (A), Ø 115 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567724 120
GTIN	2050002053304
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

**Kita disko pusė apklijuota kilpinio veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760.** Greitam disko pakeitimui.

237AA Trizact™ su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių (A).

**Paskirtis:**

**Kampiniams šlifuokliams** arba ekscentriniais šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis **40 m/s**.

Gaunamas **glotnus ir tolygus paviršius** ant visų plienų, nerūdijančiojo plieno, žalvario ir titano lydinių. Specialiai kontūrams šlifuoti ir poliravimui pasiruošti.

**Pastaba:**

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibus neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 – 566950. Mažuosius šlifavimo diskus Ø 50 mm ir Ø 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Gamintojo pavadinimas	237AA Trizact™
-----------------------	----------------

Grūdėtumas	120
3M grūdėtumo apibrėžimas	A160
DiskoØ	115 mm
Serija	237AA
Šlifavimo priemonės	Aluminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		