

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas EOC, Maksimalios svėrimo ribos: 300Lkg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479606 300L
GTIN	4045761192294
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstyklas.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatinio nuskaitymo perjungimu (tikslėnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Techninis aprašymas

Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	100 g
Minimalus vieneto svoris	100 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 300 kg
Padalos vertė	50 g
Svoris neto	18,4 kg
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Gamintojo pavadinimas	Tipas EOC
Maitinimas	Baterijos
Reguliavimo laikas	2 s
Atkartojimas	100 g
Svėrimo plokštės matmenys	600×500 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės