

Garant**Besisukantis tekinimo centras, užapvalintas keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321266 4
GTIN	4062406572310
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin plonas korpusas su plokštuma vienoje pusėje, kad būtų galima optimaliai pasiekti; didelis koncentriškumas dėl žemo radialinio mušimo. Taip pat tinka šlifavimo užduotims atlikti.

- **Su pailginta viršūne ir ištraukimo veržle, specialiai CNC staklėms.**
- **Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai didelėms apkrovoms ir sukimosi greičiams.**
- **Centravimo viršūnė grūdinta, galima keletą kartų galėti.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Didelėms apkrovoms, specialiai CNC staklėms.

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320627 – 320631.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Speciali ištraukimo veržlė, skirta NC staklėms, kad būtų galima ištraukti centrą iš arkliuko pinolės.

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D_1$	14 mm
Darbinės dalies ilgis B	85 mm
tekinamo ruošinio masė	400 kg
maksimalus radialinis mušimas	0,003 mm
Ilgis 1	74 mm
Korpuso $\varnothing D$	60 mm
Morzės kūgis	MK4
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹
Atitinka spalvinį žymėjimą	K14
L ₂	10 mm
Nuspaudimo varžtas	taip
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys