

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214906 80/7
GTIN	4045197674487
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

**Paskirtis:**

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

**Pastaba:**

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. **Tiksliai 90° kampams formuoti prašome pasirinkti  $a_p = 6$  mm.**

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	6 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2