

Garant**Kompaktiškas neaustinės medžiagos diskas, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567005 180
GTIN	4067263516699
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Presuota neaustinė medžiaga su sintetine derva surištu korundu užtikrina **medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu. Universalus diskas** lengviems darbams nuimant užvartas, išlyginant smulkius brėžius ir nuvalant nubėgusius dažus.

Paskirtis:

Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifuokliais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min⁻¹).

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	180
Kietumo laipsnis	minkšta
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Modelis	3 S fine
Smulkumo laipsnis	glotni
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Forma	plokščias
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		