

Garant**Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 160****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

360181 160

GTIN

4062406572983

Produktų klasė

310

Aprašymas**Modelis:**

- Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.
- Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)
- Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.

Privalumai:

- Su slėgio saugojimo elementu ir dvejopai veikiančiais uždarymo vožtuvais.
- Nuolatinis užspaudimo ir atlaisvinimo slėgio, taip pat baterijos būklės stebėjimas per WLAN.
- Nereikia sukti.
- Užspaudimas ir atlaisvinimas tiekiant suslėgtą orą per robotą.
- Prijungimo blokas Nr. 360191 horizontaliam arba vertikaliam suslėgto oro tiekimui.

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Prijungimo blokas Nr. 360191.

Kumštelių programa Nr. 360183 – 360187.

Techninis aprašymas

L	160 mm
Svoris	19 kg
Žiaunų plotis A	104 mm
H ₁	175 mm
Maksimali suspausto oro galia	9 bar
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 160
Užspaudimo jėga iki maks.	22,5 kN
P	160 mm
Prispaudiklio eiga	8,5 mm
Aukštis H	99,2 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas