

Garant**Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 160/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

360181 160/4

GTIN

4062406572990

Produktų klasė

310

Aprašymas**Modelis:**

- **Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.**
- **Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)**
- **Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.**

Su pagrindo plokšte didesniai atraminiam momentui ir maksimaliam stabilumui.

Privalumai:

- **Su slėgio saugojimo elementu ir dvejopai veikiančiais uždarymo vožtuvais.**
- **Nuolatinis užspaudimo ir atlaisvinimo slėgio, taip pat baterijos būklės stebėjimas per WLAN.**
- **Nereikia sukti.**
- **Užspaudimas ir atlaisvinimas tiekiant suslėgtą orą per robotą.**
- **Prijungimo blokas Nr. 360191 horizontaliam arba vertikaliam suslėgto oro tiekimui.**

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Prijungimo blokas Nr. 360191.

Kumštelių programa Nr. 360183 – 360187.

Techninis aprašymas

Svoris	29 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 160
Žiaunų plotis A	104 mm
Prispaudiklio eiga	8,5 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	22,5 kN
Aukštis H	99,2 mm
L	160 mm
Maksimali suspausto oro galia	9 bar
H ₁	175 mm
P	160 mm
Kryžminio dygsnio dydis	200 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas