

Garant**Besisukantys tekimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 32
GTIN	4062406573133
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Cilindrinis kotas, skirtas ištekimo laikikliams, įvorių laikikliams arba hidraulinius griebtuvams užspausti.

Sunkių ruošinių apdirbimui.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625. Keičiamus antgalius žr. Nr. 320629.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Techninis aprašymas

Spyruoklės eiga	4 mm
-----------------	------

Naudingasis ilgis L_1	95 mm
tekinamo ruošinio masė	500 kg
Bendras ilgis L	155 mm
Korpuso $\varnothing D$	66 mm
$\varnothing d$	32 mm
Radialinis mušimas	0,01 mm
Koto $\varnothing D_1$	18 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K18
maksimalus sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Laikiklis	Koto $\varnothing 32$ mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys