

mimatic
Tool Systems**Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218222 50
GTIN	2050001736970
Produktų klasė	29C

Aprašymas**Modelis:**

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.
Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Techninis aprašymas

Ø D	50 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	13/21
Plokšt. plotis E	6 mm
Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvį	14,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	20
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN

Pastūma f_z	0,02 mm
Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 13/21	218205 13/21
---	--------------