



**Varomoji galvutė CoAE, dantyta Kairinė eiga, Darbinių ribų Ø: 9-16mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 327611 9-16   |
| GTIN             | 4019208501307 |
| Produktų klasė   | 33I           |

## Aprašymas

### Modelis:

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliai tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.

**CoAE yra besisukantis tekinimo centras**, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhms besisukančią tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu. Varomosios galvutės **tiesiais dantimis**.

### Paskirtis:

Rinkinių Nr. 327541 arba darbo srities praplėtimui arba pakeitimui.

### Tinka:

Bazinis korpusas Nr. 327521 ir 327541.

### Pastaba:

CoAE varomosios galvutės taip pat tinka senai CoA sistemai (kampuoti atraminiai stūmokliai).

Užspaudimo ribos  $\varnothing$  A: 8 mm

Ilgis C: 38 mm

tam tinkantis atraminio centro  $\varnothing$  D: 4 mm

## Techninis aprašymas

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| tam tinkantis atraminio centro $\varnothing$ D | 4 mm                      |
| Ilgis C                                        | 38 mm                     |
| Darbinių ribų $\varnothing$                    | 9 - 16 mm                 |
| Užspaudimo ribos $\varnothing$ A               | 8 mm                      |
| Paskirtis                                      | kairiniai                 |
| Dantytumas                                     | fiksuota                  |
| Produkto rūšis                                 | Varomųjų galvučių įtaisas |