

Garant
**Kopijavimo frezavimo galvutė, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
25/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	115 mm
Apskritiminių interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Iškyšos ilgis L ₁	59 mm
Nuožulos kampas α _{max}	3,22 laipsniai
Ø D ₃	15 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T

Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	12,45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------