

**Garant**
**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
35/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

**Pastaba:**

**$a_{p\max} = 5,0$  mm.**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	42 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,79 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	22,45 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	2,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	60 mm

Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------