

Garant**Kopijavimo frezavimo galvutė, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
20/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP.**

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Iškyšos ilgis L_1	55 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	30 mm
Bendras ilgis L_{viso}	105 mm
Nuožulos kampas α_{max}	5,37 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	38 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	7,45 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------