

Garant
**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
20/2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,7 mm
Bendras ilgis L_{viso}	30 mm
Ø D ₃	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Ø D ₂	17,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	5,37 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	7,45 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------