

Garant**Frezavimo-kopijavimo galvutė, HB730, Ø D h10: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210360 12
GTIN	4045197523433
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	3,6 mm
Galvutės ilgis l	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D	12 mm
Darbinės dalies ilgis L_2	9 mm
Pastūma f_z plieno frezavimui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Laikiklio dydis	12 mm
Ilgis	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,05xD frezuojant kopijuojant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 10X4	219986 10X4
---	-------------

Užveržimo raktas Tipas 10X4

219987 10X4