

Garant**VHM T formos griovelių freza, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208032 18X8
GTIN	4045197264596
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis (kryžminis dantytumas) pasiekiami labai geri pjovimo rezultatai.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	10 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,034 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	18 mm
Dantų skaičius Z	6
Sužeminto koto Ø D ₁	8 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Tipas	N
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	DIN 851
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	12 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		