

Garant
VHM T formos freza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X2 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208025 10,5X2
GTIN	4045197198822
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje.

Pastaba:

Pleištinių griovelių frezavimui DIN 6888.

Griovelis: f_z skirta $a_p = 0,25 \times D$.

Tipas: N

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888: 2,0×3,7 mm

Sužeminto koto Ø D₁: 4 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D₂: 6 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm²: 0,035 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,035 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	10,5 mm
segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	2,0×3,7 mm
Dantų skaičius Z	6
Sužeminto koto Ø D ₁	4 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Tipas	N
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza