

Garant

Toroidinė frezavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui, HB7730, Ø D h10 / R: 12/0,5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210265 12/0,5
GTIN	4045197607454
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₂	9 mm
Pjovimo galvutės Ø D	12 mm
Galvutės ilgis l	16 mm
Kampo spindulys	0,5 mm
Vidutinis drožlės storis h _{maks.} frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm ²	0,05 mm
Laikiklio dydis	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	65 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	55 m/min	H
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		