

**Garant****Frezavimo galvutė, aštriabriaunė HPC, be dangos, Ø D h10: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210345 10
GTIN	4045197557636
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Pastaba:**

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D	10 mm
Galvutės ilgis l	18 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	10 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,12 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,09 mm
Laikiklio dydis	10 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Bendras ilgis L	31,9 mm
Danga	be dangos
Serija	TopCut
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis aė frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D mm
Darbinis plotis aė frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

### Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 8X3	219986 8X3
Užveržimo raktas Tipas 8X3	219987 8X3