

Garant
VHM kūginė freza forma C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 208035 28 |
| GTIN | 4045197269850 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

 Kampo tolerancija $\pm 8'$.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

 Pilnam įsipjovimui f_z pastūma 50%.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 9

Dantų skaičius Z: 9

 Sužeminto koto $\varnothing D_1$: 8,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

 Koto $\varnothing D_s$: 16 mm

 Pjovimo briaunos ilgis L_c : 7,5 mm

 Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| Sužeminto koto $\varnothing D_1$ | 8,5 mm |
| Dantų skaičius Z | 9 |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 28 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 7,5 mm |
| Forma | C |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 1833 |
| Tolerancija Nominalusis \emptyset | js16 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Kotinė freza |