

**Garant****Frezavimo-kopijavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui,  
HB7730, Ø D h10: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210370 12
GTIN	4045197523471
Produktų klasė	21M

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis l	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Pjovimo briaunos Ø D	12 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p.maks.</sub> apdirbant plieną < 60 HRC	0,4 mm
Laikiklio dydis	12 mm
Ilgis	16 mm
Pastūma f <sub>z</sub> frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,05xD frezuojant kopijuojant
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

## Priedai

Užveržimo raktas Tipas 10X4	219987 10X4
Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 10X4	219986 10X4

