

Garant
**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
32/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	52 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	4 mm

Ø D ₃	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm
Nuožulos kampas α _{max}	2,84 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	16,94 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2