

Garant

Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	124 mm

Ø D ₃	51 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Vidinis aušinimas	taip
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	114 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	47,94 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
---	----------