

Garant

Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

$\varnothing D_3$	30 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,79 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	26,94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	82 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	72 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
---	----------