

Garant**Frezavimo galvutė, aštriabriaunė HPC, be dangos, Ø D h10: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210345 25
GTIN	4045197557674
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Pastaba:**

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis l	45 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D	25 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,28 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,22 mm
Laikiklio dydis	24 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Bendras ilgis L	71 mm
Danga	be dangos
Serija	TopCut
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis aė frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D mm
Darbinis plotis aė frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 21X5	219986 21X5
Užveržimo raktas Tipas 21X5	219987 21X5