

**Garant**

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/9mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

**Pastaba:**

**$a_{p,max} = 6,0$  mm.**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	198 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	188 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	32 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,57 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	84,94 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	9
$\varnothing D_3$	88 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
---	----------