


Garant**VCGW 050101, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268097 G
GTIN	4062406578152
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

CBN modelis.

Techninis aprašymas

Ašmenys	CBN
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,08 mm
Kietlydinys	BU7220
Pastūma f	0,04 - 0,06 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	H
Pjovimo briaunų forma	G
Kampo spindulys	0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 050101
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 140 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui