

## Garant

### Laikiklis, cilindrinis, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 12mm



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 210550 12     |
| GTIN             | 4045197521491 |
| Produktų klasė   | 21Z           |

## Aprašymas

### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos spindulinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be suspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

## Techninis aprašymas

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Koto Ø D <sub>5</sub> h6           | 16 mm             |
| pjovimo galvutei, kurios Ø D       | 12 mm             |
| Išorinis Ø d <sub>1</sub>          | 11,8 mm           |
| rekomenduojamas užveržimo momentas | 10 Nm             |
| Bendras ilgis L                    | 65 mm             |
| Serija                             | TopCut            |
| Laikiklis                          | Cilindrinis kotas |
| Vidinis aušinimas                  | taip              |

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis