


**Garant****Centruojančių spaustuvių bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 125XSA****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- **Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas.**
- **Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.**
- **Puikiai centruojančiai užsiveržia dėl kintančio centro nustatymo.**
- **Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.**

**Paskirtis:**

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

**Tinka:**

Keičiamos lūpos Nr. 363010 – 363045.

**Tiekimo sudėtis:**

Bazinis elementas, suklys, suklio veržlės ir keturi tvirtinimo kaiščiai, tinkami automatikos konsolei Nr. 360164 XP80Z.

**Priedai pasirinktinai:**

Dinamometrinis raktas Nr. 656050, galvutė Nr. 642229 13, montavimo stotelė Nr. 358595 80.

**Pastaba:**

Tinka GARANT automatikos sistemai TurnTable automatikos sistemai kartu su / skirta automatikos konsolei Nr. 360164 XP80Z. Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010 – 363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą.

**Techninis aprašymas**

Svoris	10,6 kg
--------	---------

maksimali užspaudimo jėga	32 kN
Raktų dydžių matmenys	13 mm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
P	125 mm
L	186 mm
maksimalus sukimo momentas	132 Nm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Aukštis H	54 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų	80 mm
Spalvinis kodas	Xtric 125
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas