

Garant

Frezų rinkinys 5 vnt., GARANT Master Uni vidutinio rupumo, HM TiAlN, Frezų skaičius: 5

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	541406 5
GTIN	4062406587079
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Standartinių formų HM frezų rinkinys Multi Cut.

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **labai didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę.

- **universaliam naudojimui**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).

- **Ilgesnis tarnavimo laikas.**
- **Mažesnis šilumos kaupimasis.**
- **Geresnis drožlių pašalinimas.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti,

suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vnt. Nr. 540222 dyd. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Techninis aprašymas

Serija	GARANT Master Uni
Ašmenys	HM TiAIN
Koto Ø	6 mm
Frezų skaičius	5
Produkto rūšis	Freza

Priedai

Dengta frezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas D0807	540222 D0807
Dengta frezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas A0616	540222 A0616
Dengta frezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas G0618	540222 G0618
Dengta frezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas M1020	540222 M1020
Dengta frezaGARANT Master Uni – vidutinė Tipas C0616	540222 C0616