

Garant

Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 35/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212009 35/4
GTIN	4062406587529
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

$\varnothing D_3$	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	22,45 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Nuožulos kampas α_{max}	1,79 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------