

Garant

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
25/2mm**


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212015 25/2 |
| GTIN | 4062406587543 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 25 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 9,94 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min} | 38 mm |
| Ø D ₂ | 20,7 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 48 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p | 1,7 mm |
| Ø D ₃ | 13 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Bendras ilgis L_{viso} | 35 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 12,5 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.1204M0T |
| Tvirtinimo sriegis M | M12 |
| Nuožulos kampas α_{max} | 4,83 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3 | 219878 3 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2 | 219878 2 |