

Garant

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
35/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	35 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,41 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{\max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Bendras ilgis L_{viso}	42 mm

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	58 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	19,94 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2