

Garant

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
42/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₁ h6	17 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Vidinis aušinimas	taip
Tvirtinimo sriegis M	M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	72 mm

$\varnothing D_2$	28,7 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	82 mm
Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	26,94 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,79 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3