

Garant
VHM toroidinė freza, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 1/0,25 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206140 1/0,25
GTIN	4045197123374
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 1,5 mm

Pjovimo briaunos spindulys R_1 : 0,25 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 4 mm

Sužeminto koto $\varnothing D_1$: 0,95 mm

Bendras ilgis L: 38 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos spindulys R_1	0,25 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	0,95 mm
Pastūma f_z plieno frezavimui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	4 mm
L_2	20 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	1 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm

Koto $\varnothing D_s$	3 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	1,5 mm
Bendras ilgis L	38 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza