

Garant**VHM freza HPC, ZOX, Ø f8 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203170 6
GTIN	4045197271921
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.**

Paskirtis:

Frezavimui, kai ruošinio paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai. Tinka tik kontūriniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,04 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	20 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	5,7 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
Dantų skaičius Z	6
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	58 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	48 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,05 \times D$, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	460 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	210 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/203170-6>